



Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	90° bend
Application	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 40
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Coupe transversale de partage	25 x 16 mm 25 x 25 mm
Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Clipsé
Matière	Boîtier thermoplastique ABS
Hauteur	27 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	45 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage 1	8,400 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	13,000 cm
Largeur de l'emballage 2	14,000 cm
Longueur de l'emballage 2	17,000 cm
Poids de l'emballage 2	398,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	640
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,912 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------