



### Principales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamme de produit              | Ultra                         |
| Type de produit ou équipement | Embout                        |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9010)              |
| Quantité du lot               | Lot de 60                     |
| Segment de marché             | Résidentiel<br>Petit commerce |

### Complémentaires

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Accessoires associés          | Cable distribution               |
| Coupe transversale de partage | 25 x 16 mm<br>25 x 25 mm         |
| Matériau de partage           | Plastique                        |
| Mode de fixation              | Clipsé                           |
| Matière                       | Boîtier thermoplastique&nbsp;ABS |
| Hauteur                       | 7 mm                             |
| Largeur                       | 27 mm                            |
| Profondeur                    | 27 mm                            |

### Environnement

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Normes                                 | EN 50085-1 :2005<br>EN 50085-2-1 :2006 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                             |
| Degré de protection (IP)               | IP40                                   |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK07                                   |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 2,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 2,400 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 11,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 14,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 189,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1800      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 6,225 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                    |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                     |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|