



### Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	Joint de fond
Application	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 50
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Complémentaires

Coupe transversale de partage	25 x 16 mm 25 x 25 mm
Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Clipsé
Matière	Boîtier thermoplastique&nbsp;ABS
Longueur	28 mm
Hauteur	27 mm
Largeur	16 mm

### Environnement

Normes	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	3,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	14,000 cm
Poids de l'emballage 2	219,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	7,136 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------