



## Principales

Gamme	Ultra
Type de produit ou équipement	Distribution trunking
Application	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 8

## Complémentaires

Coupe transversale de partage	60 x 60 mm
Matériau de partage	Plastique
Séparation de compartiments	1 compartiment
Mode de fixation	Trou de fixation pré-perforé 230 mm Câble puissance: vissé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	200,0 cm
Poids de l'emballage 1	736,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	26,0 cm
Longueur de l'emballage 2	211,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,923 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>