



Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Détecteur de température
Alimentation	Pile 9 V
Type de technologie	Laser

Complémentaires

Type d'affichage	Thermomètre infrarouge portable: LCD rétro-éclairé
Température de mesure	Thermomètre infrarouge portable: -20...520 °C
Langue utilisateur	Espagnol Hongrois Polonais Portugais Français Allemand
Hauteur	180 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	50 mm
Poids du produit	150 g sans batterie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,1 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm
Poids de l'emballage 1	244 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	13
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,86 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui