



### Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Multimètre digital
Alimentation	Pile 9 V

### Complémentaires

Type d'afficheur	LCD STN rétro-éclairé monochrome
Type de réglage	Manuel
Fonction signalisation	Batterie faible par visuel
Fonctions disponibles	Opérations mains libres Fonction maintien des données
Type de protection	Fusible
Type de mesure	Tension CC: 200mV/2/20/200/600 V Tension CA: 200/600 V Courant CC: 200µA/2/20/200mA/10 A Résistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Catégorie de mesure	Catégorie III 600 V
Langue utilisateur	Portugais Polonais Espagnol Allemand Français Anglais
Hauteur	150 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	40 mm
Poids du produit	290 g avec batterie

### Environnement

Normes	CEI 61010
--------	-----------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,4 cm
Longueur de l'emballage 1	26,4 cm
Poids de l'emballage 1	442,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,956 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>