



Principales

Gamme de produit	Mureva
Nom du produit	Mureva BOX
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité du lot	Lot de 96

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Mode de fixation	À clipser: couvercle
Dimension de base	70 x 70 x 40 mm
Entrée de câble	Passe-câbles
Nombre d'entrée de câble	6 (diamètre: 20 mm)
Matière	Polypropylène: corps et couvercle
Hauteur	95 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	48 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP55
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage 1	74,33 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises