



Principales

Gamme de produit	Mureva
Nom du produit	Mureva BOX
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité du lot	Set of 150

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Mode de fixation	À clipser: couvercle
Entrée de câble	Passe-câbles
Nombre d'entrée de câble	4 (diamètre: 20 mm)
Matière	Polypropylène: corps et couvercle
Diamètre	84 mm
Profondeur	48 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP55
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	54,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	150
Hauteur de l'emballage 2	33,000 cm
Largeur de l'emballage 2	38,000 cm
Longueur de l'emballage 2	38,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,501 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2700
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	165,017 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises