



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri
Total system power	30 W
Fényforrás	LED
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Power factor	0,9
Színvisszaadási index	R _a = 80
Fényáram	3000 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	4000 K
Színárnyalat	Fekete
Tartozék	Sensor
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Sugárzási szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	189,4 mm
Szélesség	201,4 mm
Mélység	26,5 mm
Nettó súly	820 g

Környezet

Környezeti jellemző	Időjárásálló
IP védettség fok	IP44
IK védettség fok	IK04
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...45 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,8 cm
1. csomag szélessége	21,8 cm
1. csomag hossza	21,8 cm
1. csomag súlya	800 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	8,703 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	81,624 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	3 years
----------	---------