



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Oszlop Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Padlórögztítő keret

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Egy oldalas
Oszlop típusa	Egy oldalas
Színárnyalat	Szürke (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	1 darab
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt
Rögzítési mód	Csavarokkal
Anyag	Alumínium porszórt
Hosszúság	102 mm
Magasság	38 mm
Szélesség	125 mm
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 NF C 68-102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,8 cm
1. csomag szélessége	10,4 cm
1. csomag hossza	12,6 cm
1. csomag súlya	210,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	10,987 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------