



### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Top
Nombre de postes	2 postes vertical 3 postes horizontal
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Rhodium noir
Couleur du liseré	Aluminium

### Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	232 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids du produit	0,118 kg
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Huile Pétrole Alcool Décolorant Résistant aux UV

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm
Largeur de l'emballage 1	23,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	126 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	11 cm
Longueur de l'emballage 2	25 cm
Poids de l'emballage 2	432 g

Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	18
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,908 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------