



Fő jellemzők

Termékcsalád	ARGUS
Termék vagy alkatrész típusa	Mozgásérzékelő
Színárnyalat	Polárfehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Világítás
Készülék felszerelése	Mennyezeti
Érzékelő típusa	PIR
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Védelem típusa	Külső olvadóbetét
Fényerősség beállítása	2...1000 lux
Szerelési magasság	2,5 m
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	121 mm
Szélesség	121 mm
Mélység	65 mm
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
IP védettségi fok	IP54

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	12,5 cm
1. csomag hossza	16,0 cm
1. csomag súlya	335,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	13
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,855 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.