



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Biometrikus kapcsoló
Busz típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Total number of 18 mm modules	2,5
Vezetékes eszköz felszerelése	DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség	24 Veff automatikus kalibráció 50 Hz
Bemenetek száma	4
Bemenet típusa	Bináris
Helyi jelzés	LED

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,100 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1. csomag hossza	9,700 cm
1. csomag súlya	152,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	19,600 cm
2. csomag szélessége	30,800 cm
2. csomag hossza	41,600 cm
2. csomag súlya	4,720 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------