



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial CRN
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	500 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 porte avec serrure 1 châssis plein
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Pleine

Complémentaires

Body type	Côtés conçus à partir d'une seule section pliée Soudé à l'arrière avec double profil formant une zone étanche
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Enveloppe :acier Platine de montage :acier galvanisé
Finition de surface	Enveloppe :poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Poids du produit	10,928 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,500 cm
Largeur de l'emballage 1	41,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm

Poids de l'emballage 1	12,371 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	220,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	507,840 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------