



Fő jellemzők

Termékszalád	Spacial
Termék neve	Spacial S3DC
Application	Sorkapocs alkalmazás
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	300 mm
Szekrény névleges szélessége	500 mm
Szekrény névleges mélysége	150 mm
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	Tömitőlemez nélkül
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető Vízszintes vagy függőleges pozíció
Termék rendeltetési helye	A kivezetés felszereléséhez
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 1 reteszelő rúd

Kiegészítő jellemzők

Body type	Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]cULus[RETURN]JBV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL-Aex
Nettó súly	6,444 kg

Környezet

NEMA védettségi szint	NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,5 cm
1. csomag szélessége	31,5 cm
1.csomag hossza	51,5 cm

1. csomag súlya	6,384 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	60
2.csomag magassága	208,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	396,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------