



Principales

Gamme de produit	Jodiolux
Type de produit ou équipement	Lampe de secours portable
Application	Éclairage
Couleur	Bleu
Information additionnelle du système d'installation	Faisceau lumineux à longue distance avec une plage de 300 m Filtres chromatiques fournis

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	6,5 VA
Composition de l'appareil	Unité de chargement
Capacité de batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Temps de charge	24 H
Type de lampe	Halogène 10 W lampe principale Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie	24 h lampe auxiliaire 4 h lampe principale
Flux lumineux	1300 Lm 2 m lampe principale 4 lm 1 m lampe auxiliaire
Modes de fonctionnement optionnel	Lampe principale: clignotant Lampe auxiliaire: clignotant
Cône d'éclairage	210 ° horizontal
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	128 mm
Hauteur	334 mm
Largeur	136 mm
Poids du produit	2,1 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C
Normes	CEI 2.2 EN 60598-2-8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	34,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,193 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	13,665 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------