



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése	2P
Nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	25 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földzárlatvédelmi időképletetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges szakító- és teherbíró képesség	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 kA
Minőségi címkék	CEBEC VDE

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	4
Magasság	81 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó súly	0,18 kg
Burkolat anyaga	Újrahasznosított műanyag
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - sodrott, érvég hüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	205,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	54
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	11,343 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	54
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,464 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.