



### Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Function	Csatlakozókimenet
Delivery form	Keret nélkül
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Csatlakozó szabványa	Lengyelország
Névleges áram	16 A -250 V AC

### Kiegészítő jellemzők

Teljesítmény tartomány	3680 W
Kind of terminals	Screw terminals for lug
Terminal capacity	2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Merev Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Material of visible parts	PC
Felületkidolgozás	Fényes
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok52...69 mm Csavarokkal és karmokkal, speciális fajtárgos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás):
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Súly	0,067822 kg

### Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termék minősítések	GS
IP védettségi szint	IP20

### Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	69,33 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm

Package 2 Weight	773,33 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	9,95 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.