



Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 61
Compatibilité produit	ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV61HD90Y ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71HD75Y ATV71HD90Y ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Valeur ohmique	5 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC à 0,1 A 250 V CA à 1 A

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	1,3 kW à 50 °C
Raccordement électrique	M6 fil nu pour variateur Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm ² / AWG 14 pour thermostat
Résistance de contact de l'interrupteur à température contrôlée	60 μΩ
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	240 mm
Hauteur	484 mm
Profondeur	301 mm
Poids du produit	11 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33,200 cm
Largeur de l'emballage 1	41,200 cm
Longueur de l'emballage 1	57,200 cm
Poids de l'emballage 1	9,668 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	97,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	75,000 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------