



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjetnet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Optional fixing mode	Med skruer
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	NEK 502:2006 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	76,0 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	7,1 cm

Forpakning 1 lengde	7,1 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	880,0 g
Forpakning 2 høyde	9,1 cm
Forpakning 2 bredde	18,1 cm
Forpakning 2 lengde	27,1 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	3,93 kg
Forpakning 3 høyde	18,5 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------