



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKY
Accessoires associés	XCKJ
Tête à associer	ZCKE09
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard -40...70 °C basse température
Caractéristique d'environnement	Standard Basse température

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	28,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	70
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,236 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------