



### Teknisk informasjon

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard             |
| Serie navn                   | Standard størrelse                                   |
| Produkt eller type komponent | Limit switch lever                                   |
| Kortnavn utstyr              | ZCKY                                                 |
| Produktkompatibilitet        | XCKS<br>XCKL<br>XCKJ<br>XCKM                         |
| Tilhørende hode              | ZCKE05<br>ZCKD05                                     |
| Bevegelse av hode            | Dreie                                                |
| Type arm/stempel             | Spring rod lever fjærretur ( with thermoplastic end) |
| Tilnærmings type             | Lateral approach                                     |

### Komplementær

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Bryter påvirkning | Med alle beveglige deler |
| Positiv åpning    | Uten                     |

### Miljø

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift           | -25...70 °C for standard miljø<br>-40...70 °C for lav temperatur |
| Omgivende lufttemperatur for oppbevaring | -40...70 °C standard miljø<br>-40...70 °C lav temperatur         |
| Miljøegenskaper                          | Standard miljø<br>Lav temperatur                                 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 10,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 2,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 15,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S01       |
| Antall enheter i pakke 2 | 60        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,220 kg  |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | REACH-erklæring                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja                                                                |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer               |

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland

ID

## Garantiperiode

Garanti

18 months