



Fő jellemzők

Termékcsalád	Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, csatlakozóaljzatokhoz
Szekrény alaptartozékok	1 takaró nyomógombos kezelő szervekhez 1 sorkapocs 8 furattal 2 huzalozó heveder 1 sorkapocs tartó 4 lemez 65x85 hálózati szerelvényekhez
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	16
18 mm-es modulok száma soronként	8
Összesen 18 mm-es modulok	8
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Az interfészek nyílásainak száma	4
Fedlapok száma	1 esetén nyomógomb vezérlések 4 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó
Tartozékok	2 kábelköteg 1 lemez nyomógombos vezérléshez 4 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró 1 sorkapocs 8 furattal 1 sorkapocs tartó
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	15 W
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	7
A sorkapcsok száma	1 mellett 8 kimenők
Elosztóblokk kimenők	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Alapméretek	90 x 100 mm
Szélesség	236 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	91 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	EN 50102 IEC 670 MSZ EN 60529 IEC 60497-4-1 EN 50263
Tűzellenállási képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűlfeszültség kategória	II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,100 cm
1. csomag szélessége	26,100 cm
1. csomag hossza	47,100 cm
1. csomag súlya	1,982 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	42
2. csomag magassága	135,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	101,922 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------