



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény adapter
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Az interfészek nyílásainak száma	4
Fedlapok száma	1 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó 4 esetén nyomógomb vezérlések
Tartozékok	1 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró 4 lemez nyomógombos vezérléshez
Mellső burkolat típusa	Átlátszatlan
Előre kivágott PG ISO száma	3
Szekrény anyaga	Önkilító polimer
Alapméretek	90 x 100 mm
Szélesség	138 mm
Magasság	610 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	88 mm
Szín	Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	EN 50263 IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	15,8 cm
1. csomag hossza	62,0 cm
1. csomag súlya	1,595 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	64
2. csomag magassága	80,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	114,08 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------