



Fő jellemzők

Termékválaszték	NG160
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe	Vörös
Fogantyú homloklap színe	Sárga
Forgatófogantyú szerelési stílus	Közvetlenül

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,3 cm
1. csomag szélessége	5 cm
1. csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	91 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	8,6 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	26,6 cm
2. csomag súlya	503 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,556 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------