



Hoofd

Range	ELSO
Bereik compatibiliteit	ELSO Contura
Product or component type	Drukknop
Product presentatie	Compleet product
Kleurtint	Puur wit (RAL 9010)
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Aandrijver	Drukknop
Montage apparaat	Oppervlak
Functie schakelaar	NO drukknop
Aantal tuimelschakelaars	1
Nominale stroom	10 A bij 250 V AC
Markering	Zonder markeringen
Aansluitingen - aansluitklemmen	Plug-in: koper, klemaansluiting 1.5...2.5 mm²
Materiaal	Thermoplast
Height	63 mm
Width	63 mm
Projectiediepte	30 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	58,6 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	16,7 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	586 g
Package 3 Height	91,9 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.