



Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt udtag
Konstruktion	Mechanism med central plate
Udformning af udtagspoler	2P + E
Farve	Hvid
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Antal stikkontakter	1
Montering af enhed	Overflade Planforsænket
Antal moduler	1.5 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværksfrekvens	50 Hz
Netværkstype	AC
Nominelt strømforbrug [Ie]	16 A
Anvendelse	Flush mounted box
Tilslutningsklemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrueløse terminaler til stiv kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrueløse terminaler til snoet kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrueløse terminaler til Fleksibel kabel
Bredde	50 mm
Højde	77 mm
Dybde	30 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------