



Fő jellemzők

Termékválaszték	STD150
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Duct
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Földelősín
Mélység	44 mm
Magasság	84 mm
Nettó súly	0,12 kg
Szélesség	65 mm
Kimenet típusa	Resistive output
Termék kompatibilitása	Vista
Szabványok	EN 50081-1/2 EN 50083
Szín	Black and green
Sensor type	1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Alumínium: szerelőkarima PA (poliamid): csatlakozó Rozsdamentes acél: merülőkút
Időállandó	52000 Ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min
Csatlakozás típusa	Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Hossz	150 mm érzékelők
Mérési pontosság	0...25 °C +/- 0,3 °C

Környezet

Hőmérsékletérzékelő típusa	NTC 1800 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok	CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	28,2 cm
1. csomag súlya	190,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	24 months
----------	-----------