



Fő jellemzők

Termékválaszték	STD300
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Duct
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Földelősín
Mélység	44 mm
Magasság	84 mm
Nettó súly	0,113 kg
Szélesség	65 mm
Kimenet típusa	Resistive output
Termék kompatibilitása	I/NET
Szín	Black and green
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Alumínium: szerelőkarima PA (poliamid): csatlakozó Rozsdamentes acél: merülőkút
Időállandó	52000 Ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min

Környezet

Hőmérsékletérzékelő típusa	NTC 10000 Ohm -25 °C
----------------------------	----------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	20,2 cm
1. csomag súlya	161,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	24 months
----------	-----------