



Fő jellemzők

Termékválaszték	STD100
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Duct averaging
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Földelősín
Mélység	45 mm
Magasság	66 mm
Szélesség	85 mm
Kimenet típusa	Resistive output
Szín	Black and green
Sensor type	10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Kiegészítő jellemzők

Átmérő	Védőszűrő: 6 mm
Anyag	Poliamid 6,6: szekrény
Mérési pontosság	+/- 0,3 °C

Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Mérési terjedelem	- 40...130 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,1 cm
1. csomag szélessége	20,3 cm
1. csomag hossza	9,6 cm
1. csomag súlya	238,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja