



Fő jellemzők

Termékválaszték	STP300
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Pipe immersion
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Pipe
Mélység	45 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Kimenet típusa	Resistive output
Termék kompatibilitása	Vista Satchwell
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...100 °C
Szín	Black and green
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...120 °C
Sensor type	1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Immersion
Anyag	PA (poliamid): csatlakozó Rozsdamentes acél: betétcső
Időállandó	1500 ms
Csatlakozás típusa	Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Hossz	120 mm érzékelők
Kábelek száma	1 <0,02 m
Mérési pontosság	0...25 °C +/- 0,3 °C

Környezet

Hőmérsékletérzékelő típusa	NTC 1800 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok	CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	20,2 cm
1. csomag súlya	226,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	24 months
----------	-----------