



Fő jellemzők

Termékválaszték	STO100
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Elmenők
IP védettségi fok	IP65
Hely	Kültéri
Rögzítés	Outdoor wall
Mélység	51 mm
Magasság	140 mm
Szélesség	140 mm
Kimenet típusa	Resistive output
Szín	Off white
Sensor type	10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Poliamid 6,6: szekrény
Mérési pontosság	+/- 0,3 °C

Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Mérési terjedelem	- 40...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,4 cm
1. csomag szélessége	15,5 cm
1. csomag hossza	5,7 cm
1. csomag súlya	220,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja