



Fő jellemzők

Termékválaszték	STT Series
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Freeze thermostat
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Szerelési mód	Probe mount with mounting box
Mélység	70 mm
Magasság	108 mm
Szélesség	72 mm
Kimenet típusa	Resistive output
Calibration certificate	Használt hőkapacitás: none
Szín	Cloud white
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Kiegészítő jellemzők

Átmérő	Védőszűrő:
Megjelenítő típusa	Kijelző nélkül
Anyag	Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: szekrény

Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Mérési terjedelem	2...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	482,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ