



Peamine

Tootevalik	Thorsman
Toote nimi	Thorsman TEK
Toote või komponendi tüüp	Stop end
Cabling installation system	Trunking
Värvitoon	Valge (NCS 0401-Y62R)
Kogus komplekti kohta	Komplekt 1

Täiendav

Trunking material	Plastic
Bussi mõõtmed	100 x 52 mm
Kinnitusrežiim	Klambrid
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
Pikkus	52 mm
Kõrgus	100 mm
Laius	29 mm

Keskkond

Kvaliteedimärgised	CE
Standardid	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Välisõhu töötemperatuur	-20...60 °C
IP kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	3,100 cm
Pakendi laius 1	20,500 cm
Pakendi pikkus 1	17,300 cm
Pakendi kaal 1	20,000 g

Pakkumise jätkusuutlikkus

Jätkusuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon
Ilma SVHC REACH-ta	Jah
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
Mürgiste raskemetallideta	Jah
Elavhõbedavaba	Jah

Hiina EoHS regulatsioon	 Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	 Jah
Keskkonnavalade avaldus	 Toote Keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------