



Fő jellemzők

Termékválaszték	SPW100
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomásérzékelő távadó
Sensor model	SPW100
Mérés típusa	Differential pressure
Készülék alkalmazás	Pump and compressor differential pressure Chiller differential pressure monitoring
Analóg kimenettípus	0...10 V DC
Burst pressure	44 psig (3 bar)
Terméktanúsítványok	CE
Vezérelt folyadék	Víz
Fitting size	G 1/8"
Fitting type	Female
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Pipe
Mélység	40 mm
Magasság	130 mm
Nettó súly	430 g
Szélesség	65 mm
Operating current	5 mA
Pressure measurement accuracy	+/- 1 % FS
Pressure measurement range	0...7 psi (0...0.5 bar)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-15...85 °C
Kábelezési technika	3-vezetékes
Calibration certificate	None
Sensor type	Ceramic Al2O3 tápellátás megléte vagy hiánya
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC 22...26 V AC 18...33 V DC
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Pipe
Kimeneti típus	Analóg 3-vezetékes
Anyag	Rozsdamentes acél: szekrény Rozsdamentes acél: fitting
Megjelenítő típusa	Kijelző nélkül

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,4 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	13,3 cm
1. csomag súlya	685,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen