

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Valve
Valve type	Globe
Valve product series	V292
Valve model	V292/80/85
Medium compatibility	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Water
Valve configuration	2-Way
Valve connection type	Flanged
Valve connection size	DN80 (ISO 7005-2)
Pipe size	80 mm
Body size	80 mm (3 in)
Flow characteristic	Equal percentage
Flow coefficient	98.28 cv 85 kvs
Pressure class	PN25
Operating fluid temperature	-10...150 °C
Pressure fluid max delta P normal life	399,90 kPa
Control valve rangeability	Greater than 50:1
Stroke length	30 mm
Seat leakage	Port A: Less than 0.05 % of kvs
Stem flow action	Stem down closed
Trim material	Stainless steel
Test anyaga	Nodular cast iron EN-JS 1025
Seat material	Port A: stainless steel AISI 420
Stem material	Stainless steel AISI 420
Plug material	Stainless steel AISI 420
Stem seal material	PTFE (polytetrafluoroethylene)
Seating seal material	Port A: metal to metal
Packing material	PTFE (polytetrafluoroethylene)
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	38,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	30,0 cm
1. csomag súlya	24,15 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre