



### Fő jellemzők

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa | Valve                                              |
| Valve type                   | Shoe                                               |
| Valve product series         | VTRE                                               |
| Valve model                  | VTRE/80/150                                        |
| Medium compatibility         | Glycol 25 %<br>Glycol 30 %<br>Glycol 50 %<br>Water |
| Valve configuration          | 3-Way                                              |
| Valve connection type        | Flanged                                            |
| Body size                    | 80 mm (3 in)                                       |
| Pipe size                    | 80 mm                                              |
| Flow characteristic          | Equal percentage                                   |
| Flow coefficient             | 173.43 cv<br>150 kvs                               |
| Pressure class               | PN6                                                |
| Operating fluid temperature  | -10...110 °C                                       |
| Valve Rotation               | 90 °                                               |
| Seat leakage                 | Port A: Less than 1 % of kvs                       |
| Stem movement                | Rotary                                             |
| Trim material                | Brass                                              |
| Test anyaga                  | Cast iron                                          |
| Material sleeve              | Brass                                              |
| Targeted region              | Europe<br>Asia Pacific.<br>Australia.              |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 30,5 cm |
| 1. csomag szélessége                | 23,5 cm |
| 1. csomag hossza                    | 24,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 15,8 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS irányelv            | Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá                                                       |
| Kínai RoHS rendelet         |  Kínai RoHS Nyilatkozat       |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                            |