



Egenskaber

Produktserie	TSX Micro Modicon Premium
Tilbehør/reservedele betegnelse	Snoet ribbon kabel
Tilbehør/reservedele type	Tilslutningskabel
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør for tilslutning
Tilbehør/reservedele anvendelse	Modicon Premium PLC

Produktinformationer

Produktet passer med	DSY..T2K DMZ..DTK DEY..D2K DSZ..T2K DEY..16FK DEZ..D2K
Kabellængde	10 m
Kabelfunktion	Separat I/O
Elektrisk tilslutning	1 forbindelse HE10, 20 vejs til PLC side 1 forbindelse HE10, 20 vejs til Telefast end
Ledningssektion	0,09 mm ²
AWG tværsnit	AWG 28

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,500 cm
Pakke 1 Længde	19,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Pakke 1 Vægt	509,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	7,226 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	96
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	63,404 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------