

C256MA220

Strømrelæ MA220 for ComPacT NSX 250
maksimalafbrydere, elektromagnetisk,
mærkestrøm 220 A, 4 poler 3 beskyttede



Egenskaber

Sortiment	ComPacT new generation
Produktserie	ComPacT NSX100...250 ny generation
Produkttype	Trip unit
Udløserelæ navn	MA
Udløserteknologi	Magnetic
Serie kompatibilitet	ComPacT new generation NSX250
Enhedens anvendelse	Motor
Polbeskrivelse	4P
Skærmet pols description	"3d"
Neutral position	Venstre
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner	I
Beskyttelsestype	I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Trip unit rating	220 A ved 65 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast

Produktinformationer

Neutral protection settings	Ingen beskyttelse ("3d")
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	"9...14 x In"
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2"
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-1
IP kapslingsklasse	IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-50...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,000 cm
Pakke 1 Længde	9,800 cm
Package 1 Length	14,800 cm
Pakke 1 Vægt	512,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03

Antal enheder i pakke 2	23
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,138 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------