



## Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | Unica              |
| Termék vagy alkatrész típusa | Elosztó csatorna   |
| Készülék alkalmazás          | Kábel elosztása    |
| Színárnyalat                 | Fehér (RAL 9010)   |
| Mennyiség készletenként      | 18 darabos készlet |

## Kiegészítő jellemzők

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Csatormázási méret | 40 x 40 mm                                                 |
| Csővezeték anyag   | Műanyag                                                    |
| Rekeszfelosztás    | 1 rekesz                                                   |
| Rögzítési mód      | Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm<br>Tápkábel: rácsavarozás |
| Anyag              | PVC (polivinil-klorid)                                     |
| Hosszúság          | 2000 mm                                                    |
| Magasság           | 40 mm                                                      |
| Szélesség          | 40 mm                                                      |

## Környezet

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| IP védettségi fok                           | IP40                                          |
| IK védettségi fok                           | IK07                                          |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...60 °C                                    |
| Szabványok                                  | EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-2-1:2006/A2 |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,0 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 4,0 cm    |
| 1.csomag hossza                      | 200,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 657,944 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 36        |
| 2.csomag magassága                   | 13,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 25,5 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 204,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 11,843 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |