



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	90 ° -os hajlítás
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	18 darabos készlet
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	60 x 60 mm 60 x 25 mm 60 x 40 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság	62 mm
Szélesség	85,5 mm
Mélység	85,5 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	46,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	11,000 cm
2. csomag szélessége	21,000 cm
2. csomag hossza	28,000 cm
2. csomag súlya	907,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	126
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	6,892 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------