



Fő jellemzők

Range of product	Mureva Styl
Termék neve	Mureva BOX
Termék vagy alkatrész típusa	1 nyomásmérő szelence elosztódoboz
Színárnyalat	Szürke (RAL 7035)
Mennyiség készletenként	150 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül
Rögzítési mód	Rápattintható tartó: keret
Kábelbemenet	Tömszelencék
Kábelbemenet száma	4 átmérő: 20 mm
Anyag	PPA (polifitalamid): test és fedél
Átmérő	84 mm
Mélység	48 mm

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP55
Glow wire temp	750 °C
Szabványok	EN 60670-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	54,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	150
2. csomag magassága	33,000 cm
2. csomag szélessége	38,000 cm
2. csomag hossza	38,000 cm
2. csomag súlya	8,501 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	2700
3. csomag magassága	105,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	165,017 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre