



### Hoofd

Range	Mureva
Range of product	Mureva lights
Product name	Floodlight
Product or component type	Lamp
Device application	Warenhuizen en parkeergarages Residential Media device support Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

### Complementair

Installatietype	Buiten
Total system power	30 W
Lichtbron	LED
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC
Power factor	0,9
Kleurweergave-index	R <sub>a</sub> =80
Lichtstroom	3000 lm
Levensduur lamp	50000 h
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtint	Zwart
Voorziene uitrusting	Sensor
Elektrische isolatieklasse	Klasse F
Bundelhoek	110 °
Vorm	Rechthoekig
Height	189,4 mm
Width	201,4 mm
Depth	26,5 mm
Net weight	820 g

### Omgeving

Milieu-eigenschappen	Weersbestendig
IP-beschermingsgraad	IP44
IK-beschermingsgraad	IK04
Ambient air temperature for operation	-30...45 °C

### Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	800,0 g
Hoogte verpakking 1	21,8 cm
Breedte verpakking 1	21,8 cm
Lengte verpakking 1	21,8 cm
Type verpakking 2	S04

Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	8,703 kg
Hoogte verpakking 2	30,0 cm
Breedte verpakking 2	40,0 cm
Lengte verpakking 2	60,0 cm
Type verpakking 3	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	80
Gewicht verpakking 3	81,624 kg
Hoogte verpakking 3	80,0 cm
Breedte verpakking 3	80,0 cm
Lengte verpakking 3	120,0 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	3 years
----------	---------