



Hoofd

Range	Thorsman
Range of product	Thorsman Hand Light
Product or component type	Verlichting
Lichtbron	LED

Complementair

Installatietype	Buiten
[Ue] rated operational voltage	3.7 V
Operationeel vermogen inW	3 W
Batterijtype	Lithium 1,6 AH 3,7 V
Lichtstroom	250 lm
Kleurtemperatuur	6000...7000 K
Materiaal	Kunststof
Voorziene uitrusting	Sensor
Net weight	175 g

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
IK-beschermingsgraad	IK07
Ambient air temperature for operation	-10...40 °C

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	240 g
Hoogte verpakking 1	10,8 cm
Breedte verpakking 1	10,8 cm
Lengte verpakking 1	10,8 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	36
Gewicht verpakking 2	9,081 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	288
Gewicht verpakking 3	81,148 kg
Hoogte verpakking 3	80 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

Offer Sustainability

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.