



Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enheds forkortelse	LA9G
Produkttype	Forbindelses tilbehør

Produktinformationer

Polbeskrivelse	3P
Elektrisk kredsløbstype	Star-delta
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Højde	648,5 mm
Bredde	176 mm
Dybde	88 mm
Vægt	11,45 kg

Miljø

Driftshøjde	3000 m uden tab 5000 m med reducere
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-1
Produktcertificeringer	CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]cULus
Omgivelsestemperatur under drift	-40...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-60...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	30,000 cm
Pakke 1 Længde	40,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Pakke 1 Vægt	11,086 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring

Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr
PVC-fri	Ja
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------