



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termék neve	Pack 160
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt
Szekrény szerelése	Felület Szintbeállítás készlettel
Type of door	Teli
IP védettségi szint	IP30

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Pack szekrény - szélesség 555 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	1
Door opening angle	130°
18 mm-es modulok száma soronként	24
Összesen 18 mm-es modulok	96
Függoleges modulok (50 mm) száma	15
A vízszintes sorok száma	4
Szekrény anyaga	Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	780 mm
Szélesség	550 mm
Mélység	22 mm
Nettó súly	4,54 kg
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	61,0 cm
1. csomag hossza	83,0 cm
1. csomag súlya	5,19 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	30
2.csomag magassága	97,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	168,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen