



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 3 csuklópánt
Type of door	Átlátszó
IP védettségi szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	130°
Függoleges modulok (50 mm) száma	33
Szekrény anyaga	Kezelő (rotációs hajtás): poliamid Üveg Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1830 mm
Szélesség	600 mm
Mélység	33 mm
Nettó súly	11,54 kg
Anyag	Üveg
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	64,000 cm
1. csomag hossza	175,000 cm
1. csomag súlya	13,124 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	85,000 cm
2. csomag szélessége	120,000 cm
2. csomag hossza	202,000 cm
2. csomag súlya	290,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre