



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 3 csuklópánt
Type of door	Átlátszó
IP védettségi szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	130°
Függőleges modulok (50 mm) száma	33
Szekrény anyaga	Üveg Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1650 mm
Szélesség	850 mm
Mélység	40 mm
Nettó súly	15,4 kg
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	88,0 cm
1. csomag hossza	175,5 cm
1. csomag súlya	17,19 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	98 cm

2. csomag szélessége	120 cm
2. csomag hossza	202 cm
2. csomag súlya	230 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre