



Fő jellemzők

Termékválaszték	PrismaSeT G
Termékcsalád	PrismaSeT
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT G tömítőlemez készlet
Termék vagy alkatrész típusa	Tartószerkezet tömítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék kompatibilitása	IP30 szekrény IP43 szekrény IP31 szekrény

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény - szélesség 600 mm
Tömbszelence lemez típus	FL21 kivágás
Szerelési hely	A szekrény teteje vagy alja
Anyag	Hőkezelt acél
Mennyiség készletenként	1 darab
Szélesség	600 mm
Mélység	180 mm
Nettó súly	0,75 kg
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IP védettségi fok	IP30
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,400 cm
1. csomag szélessége	14,200 cm
1. csomag hossza	49,000 cm
1. csomag súlya	750,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	40,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	23,200 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	240
3. csomag magassága	74,000 cm

3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	197,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék