



Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productnaam	XS
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

Complementaire kenmerken

Breedte	Totaal: 550 mm
Hoogte	Totaal: 900 mm
Diepte	Totaal: 168 mm
Inwendige diepte	155 mm
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Aantal horizontale rijen	5
Totaal aantal modules (18 mm)	120
Stap van 9 mm	240
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde apparatuur	5 identificatielabel 5 labelbescherming 1 aansluitblok 2 strip voor blindplaat 1 deur 5 DIN-rail 4 bevestigingshardware kabel 1 achterplaat
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Afneembare onderdelen	DIN-rail
Vermogensdissipatie in W	94 W
[In] nominale stroom	125 A
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V
Ingang kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 48,0 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² voor aarding
Aansluitingen - klemmen	Schroefverbinding (aarding) , 6,0 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 42,0 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 42,0 x 6 mm ² (stijf of bedraad)
Beschrijving vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel

Materiaal kast	Achterdeel: metaal Behuizing: technoplastic Frontplaat: technoplastic Deur: glas
Nettogewicht	19,490 kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontplaat: wit (RAL 9003) Deur: kleurloos
Marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen
Doeland	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Frontplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
IK-beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	IMQ

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	99,000 cm
Package 1 Weight	20,340 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	125,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	113,700 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------